



Nová halogenová žárovka napájená z elektrické sítě. Kompaktní světelný zdroj se zářivým bílým světlem

Halogen Clickline G9

Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla. Sklo blokující UV paprsky a bezpečnostní pojistka umožňují použití ve svítidlech bez krycího skla. Kompaktní světelný zdroj Clickline poskytující jasné bílé světlo po celou dobu dlouhé životnosti.

Výhody

- Jasné zářivé halogenové světlo, které vytváří příjemnou atmosféru
- Plně stmívatelná od 0 do 100% pro splnění libovolných požadavků na osvětlení
- Nižší náklady na údržbu vzhledem k dlouhé životnosti

Vlastnosti

- Vysoká kvalita světla a excelentní barevné podání ($R_{a} \geq 100$)
- Na síťové napětí, bez nutnosti použití transformátoru
- Kompaktní rozměry a snadné umístění do svítidel
- Univerzální provozní poloha
- Okamžité zapnutí

Aplikace


- Celkové osvětlení v obchodech, restauracích, hotelech, galeriích a muzeích. Ideální pro použití v malých dekorativních svítidlech

Halogen Clickline G9

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm
Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10	13 mm	21,7 mm	45 mm
Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	13 mm	21,7 mm	45 mm

Halogen Clickline G9

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	D
------------------------------------	---

Controls and Dimming

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

Operating and Electrical

Napětí (jmen.)	230 V
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light

General Information

Patice	G9
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Provozní poloha	UNIVERSAL
Jmenovitá životnost (hodin)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x

Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	950 °C
------------------------	--------

Light Technical

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Čirá (CL)
Tvar žárovky	T13

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
25287325	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	28 kWh
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	28 kWh
25291025	Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10	42 kWh
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	42 kWh
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	18 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Ekvivalentní příkon	Jmenovitý příkon (nom.)
25287325	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	0,12 A	40 W	28.0 W
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	0,12 A	40 W	28.0 W
25291025	Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10	0,18 A	60 W	42.0 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Ekvivalentní příkon	Jmenovitý příkon (nom.)
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	0,18 A	60 W	42.0 W
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	0,08 A	25 W	18 W

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
25287325	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	12,1 lm/W	370 lm	370 lm
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	12,1 lm/W	370 lm	370 lm
25291025	Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10	15 lm/W	630 lm	630 lm

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	15 lm/W	630 lm	630 lm
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	11,1 lm/W	204 lm	204 lm

Halogen Clickline G9

