



Den nye netspændingshalogen spot. Kompakt design og klart, hvidt lys

Halogen Clickline G9

Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende glas og smeltesikring gør dækglas unødvendigt. Den kompakte Clickline giver et klart, hvidt lys over en lang levetid.

Fordele

- Klart, funklende halogenlys til at skabe den helt rette atmosfære
- Dæmpning fra 0 til 100 % giver den ønskede lysstyrke
- Lavere udskiftningsomkostninger takket være længere brændetid

Funktioner

- Fremragende lyskvalitet med rigtig god farvegengivelse (Ra = 100)
- Pære, som tilsluttes netspændingen – transformer ikke nødvendig
- Kompakt design, nemt at montere i armaturet
- Universel brænderplacering
- Tænder øjeblikkeligt

Anvendelsesområder

- Almen belysning, f.eks. i butikker, på restauranter, udstillinger og museer. Ideel til små, dekorative armaturer


Halogen Clickline G9

Versions



LPPR ECOHMVC 0001

Målskitse



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 19.0W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

