



Die neue Netzspannungs- Halogenkapsel. Kompakte Form, brillantes weißes Licht

Halogen Clickline G9

Die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten. Das UV-Schutzglas und die Sicherung erlauben den Einsatz ohne Deckglas. Die kompakte Clickline strahlt hellweiß und hat eine lange Lebensdauer.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen der Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um die richtige Atmosphäre zu schaffen

Merkmale

- Überlegene Lichtqualität und ausgezeichnete Farbwiedergabe ($R_{a} = 100$)
- Netzspannungslampe, kein Transformator erforderlich
- Kompakte Konstruktion
- Sofortstart

Anwendung

- Für Allgemeinbeleuchtung von Geschäften, Restaurants, Hotels, Galerien, Museen und Ausstellungen
- Für den Einsatz in kleinen, dekorativen Leuchten