



# Die neue Netzspannungs- Halogenkapsel. Kompakte Form, brillantes weißes Licht

## Halogen Clickline G9

Die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten. Das UV-Schutzglas und die Sicherung erlauben den Einsatz ohne Deckglas. Die kompakte Clickline strahlt hellweiß und hat eine lange Lebensdauer.

### Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen der Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um die richtige Atmosphäre zu schaffen

### Merkmale

- Überlegene Lichtqualität und ausgezeichnete Farbwiedergabe ( $R_{s/a} = 100$ )
- Netzspannungslampe, kein Transformator erforderlich
- Kompakte Konstruktion
- Sofortstart

### Anwendung

- Für Allgemeinbeleuchtung von Geschäften, Restaurants, Hotels, Galerien, Museen und Ausstellungen
- Für den Einsatz in kleinen, dekorativen Leuchten

# Halogen Clickline G9

## Versions



## Abmessungsskizzen

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

# Halogen Clickline G9

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) D

### Dimmen

Dimmbar Ja

### Elektrische Kenndaten

Spannung (nom.) 230 V

Startzeit (nom.) 0,0 s

Aufwärmzeit bis 60 % Licht (nom.) instant full light

### Allgemeine Eigenschaften

Sockel G9

Nennlebensdauer (nom.) 2000 h

Betriebsstellung UNIVERSAL

Nennlebensdauer (Std.) 2000 h

Schaltzyklus 8000X

### Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.) 950 °C

### Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur (nom.) 2800 K

Farbwiedergabeindex (nom.) 100

Restlichtstrom am Ende der

Nennlebensdauer (min.) 80 %

### Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Klar (CL)

Kolbenform T13

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	28 kWh
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	42 kWh
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	18 kWh

## Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Äquivalente Leistung	Nennleistung (nom.)
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	0,12 A	40 W	28,0 W
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	0,18 A	60 W	42,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Äquivalente Leistung	Nennleistung (nom.)
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	0,08 A	25 W	18 W

## Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	12,1 lm/W	370 lm	370 lm
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	15 lm/W	630 lm	630 lm

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	11,1 lm/W	204 lm	204 lm

