



# La nouvelle capsule halogène à tension secteur. Lumière blanche étincelante de forme compacte

## Halogen Clickline 230V

Le choix idéal pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le fusible de sécurité permettent une utilisation sans cache en verre. La Clickline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pendant une longue durée de vie.

### Avantages

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coût de remplacement réduit en raison des heures de fonctionnement plus longues

### Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Lampe à tension secteur, aucun transformateur requis
- Taille compacte, facile à intégrer dans le luminaire
- Position de fonctionnement universelle
- Instant start

## Halogen Clickline 230V

### Application


- Éclairage général dans les magasins, restaurants, hôtels, galeries, expositions et musées. Le choix idéal pour les luminaires compacts et décoratifs

### Versions



LPPR ECOHMVC 0001

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 19.0W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

