



Den nye halogenlyskilden med nettspenning. Kompakt størrelse; klart, hvitt lys

Halogen Clickline G9

Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og sikringen gjør at den kan brukes uten dekselglass. Den kompakte Clickline-lyskilden gir klart, hvitt lys over en lang levetid.

Fordeler

- Klart, strålende halogenlys som skaper rett atmosfære
- Kan dimmes helt, fra 0 til 100 %, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke
- Lavere utskiftningskostnader siden driftstiden er lengre

Funksjoner

- Overlegen lyskvalitet med enestående fargegjengivelse ($R_a=100$)
- Bruker nettspenning, trenger ikke transformator
- Kompakt størrelse, får enkelt plass i armaturen
- Universell brennstilling
- Tennes umiddelbart

Søknad

- Generell belysning i butikker, restauranter, hoteller, gallerier, utstillinger og museer. Ideell til bruk i små, dekorative armaturer


Halogen Clickline G9

Versions



LPPR ECOHMVC 0001

Målskisse



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 19.0W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

