



**En ny generation
nätspänningshalogen
Kompakt form och
klart vitt ljus för
lampan idealisk för
användning i små och
dekorativa armaturer.
UV-blockerande glas
och skyddssäkring
möjliggör användning
utan skyddsglas.
Halogen Clickline G9
är en kompakt la**

Halogen Clickline G9

Halogen Clickline G9

Ideal solution for small decorative luminaires. UV-block glass and safety fuse allow usage without cover glass. The compact Clickline gives crisp white light over a long lifetime.

Fördelar

- Gnistrande klart halogenljus för den rätta atmosfären
- Dimbar, från 0 till 100% för ökad användarfrihet
- Lägre byteskostnader tack vare längre brinntid

Funktioner

- Överlägsen ljuskvalitet med utmärkt färgåtergivning (Ra=100)
- Nätspänningslampa, ingen transformator krävs
- Kompakt storlek, lätt att passa in i armaturen
- Universellt brinnläge
- Tänds direkt

Användning


- Allmänbelysning i butiker, restauranger, hotell, gallerier, utställningar och museum. Perfekt för små och dekorativa armaturer

Versions



LPPR ECOHMvc 0001

Måttskiss



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 19.0W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

Halogen Clickline G9

