



Şebeke voltajı kullanan yeni halojen kapsül. Kompakt şekil, keskin beyaz ışık

Halogen Clickline G9

Küçük, dekoratif aydınlatma armatürleri için ideal çözüm. Morötesi ışınları engelleyen cam ve güvenlik sigortası, örtücü cam olmadan kullanıma olanak tanır. Kompakt Clickline, uzun bir kullanım ömrü boyunca keskin beyaz ışık sağlar.

Faydaları

- Doğru atmosferi yaratmak için parlak, canlı halojen ışık
- Farklı parlaklık gereksinimlerini karşılamak için %0 - 100 arasında tamamen karartılabilir
- Daha uzun yanık kalma saatleri sayesinde daha düşük yenileme maliyeti

Özellikler


- Mükemmel renksel geriverim indeksine sahip (Ra=100) üstün kaliteli ışık
- Şebeke voltajıyla çalışan lamba, trafo gerekmez
- Kompakt boyutuyla armatüre kolayca sığar
- Evrensel yanma konumu
- Anında yanma

Uygulama

- Mağazalar, restoranlar, oteller, galeriler, sergiler ve müzelerdeki genel aydınlatma. Küçük, dekoratif aydınlatma armatürlerinde kullanım için ideal

Halogen Clickline G9

Boyutlu çizim



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

