



La nueva bombilla de luz clásica

Halogen Classic Reflector

Las bombillas Philips Halogen Classic ofrecen las formas clásicas a las que está acostumbrado. Este nuevo "clásico" proporciona luz de calidad, es regulable y se enciende inmediatamente.

Beneficios

- Aspecto idéntico a una lámpara estándar, con una luz halógena nítida y brillante
- Totalmente regulable, de 0 a 100%, para satisfacer los diferentes requisitos de brillo
- Coste de sustitución inferior a causa del tiempo de encendido más prolongado

Características

- Calidad superior de la luz con una excelente reproducción del color (Ra=100)
- Lámpara de tensión de red, sin necesidad de transformador
- Posición de funcionamiento universal
- Encendido instantáneo

Aplicaciones




- Aplicaciones de iluminación general y de acento en viviendas, oficinas, tiendas, hoteles y restaurantes. Sustitución para la bombilla tradicional en luminarias clásicas

Halogen Classic Reflector

Versions



Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm
EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm
EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm
EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	64 mm	104 mm
EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	64 mm	104 mm

Halogen Classic Reflector

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	D
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Operativos y eléctricos	
Voltaje (nom.)	230 V
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	instant full light
Información general	
Vida útil nominal (nom.)	2000 h
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Vida útil nominal (horas)	2000 h
Ciclo de conmutación	8000X
Datos técnicos de la luz	
Temperatura del color con correlación (nom.)	2800 K
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	100
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Esmerilado (FR)

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
25195104	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	42 kWh
82046104	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	28 kWh
25274304	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	28 kWh
82042304	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	18 kWh
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	42 kWh
83530401	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	42 kWh
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	70 kWh
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	42 kWh

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)	Hora de inicio (máx.)	Hora de inicio (nom.)
25195104	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	0,18 A	42.0 W	-	0,0 s
82046104	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	0,12 A	28.0 W	-	0,0 s
25274304	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	0,12 A	28.0 W	-	0,0 s
82042304	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	0,08 A	18.0 W	-	0,0 s

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)	Hora de inicio (máx.)	Hora de inicio (nom.)
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	0,12 A	42 W	-	0,0 s
83530401	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	0,18 A	42.0 W	-	0,0 s
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	0,30 A	70.0 W	-	0,0 s

Halogen Classic Reflector

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)	Hora de inicio (máx.)	Hora de inicio (nom.)
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	0,18 A	42 W	0,0 s	-

Información general

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo	Vida con uso diario de 3 horas
25195104	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	E27	2 a
82046104	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	E27	2 a
25274304	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	E14	-
82042304	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	E14	2 a

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo	Vida con uso diario de 3 horas
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	E14	-
83530401	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	E27	-
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	E27	-
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	E27	2 a

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Llmf al fin de vida útil nominal (mín.)	Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
25195104	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	30 °	80 %	-	-
82046104	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	30 °	80 %	-	-
25274304	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	30 °	80 %	-	-
82042304	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	30 °	80 %	-	-

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Llmf al fin de vida útil nominal (mín.)	Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	30 °	80 %	-	-
83530401	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	25 °	80 %	-	-
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	25 °	80 %	-	-
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	55 °	-	85 %	6,3 lm/W

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal) (nom.)	Intensidad luminosa (máx.)	Ángulo de haz nominal
25195104	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	-	270 lm	750 cd	30 °
82046104	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	-	145 lm	360 cd	30 °

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal) (nom.)	Intensidad luminosa (máx.)	Ángulo de haz nominal
25274304	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	-	136 lm	300 cd	30 °
82042304	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	-	76 lm	180 cd	30 °

Halogen Classic Reflector

Order Code	Full Product Name	Flujo			
		Flujo luminico (nom.)	luminico (nominal) (nom.)	Intensidad luminosa (máx.)	Ángulo de haz nominal
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	-	250 lm	780 cd	30 °
83530401	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	-	255 lm	800 cd	25 °

Order Code	Full Product Name	Flujo			
		Flujo luminico (nom.)	luminico (nominal) (nom.)	Intensidad luminosa (máx.)	Ángulo de haz nominal
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	-	485 lm	1440 cd	25 °
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	265 lm	265 lm	307 cd	55 °

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
25195104	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	NR63
82046104	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	NR63
25274304	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	NR50
82042304	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	NR50

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	NR50
83530401	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	R80
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	R80
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	E80

