



Nowy wizerunek klasycznej żarówki

Halogen Classic reflektor

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ten nowy „klasyk” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ściemnianie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Korzyści

- Identyczny wygląd oraz wrażenie jak w tradycyjnych lampach i dodatkowa korzyść w postaci jasnego soczystego światła halogenowego
- Przyciemnianie w całym zakresie 0–100% umożliwiające dopasowanie mocy świecenia do konkretnych potrzeb
- Niższe koszty wymiany dzięki większej żywotności

Cechy

- Najwyższej jakości światło o doskonałym współczynniku oddawania barw ($R_a = 100$)
- Lampa zasilana napięciem sieciowym — transformator nie jest potrzebny
- Dowolna pozycja robocza
- Natychmiastowy zapłon

Zastosowanie




- Oświetlenie akcentujące i ogólne w domach, biurach, sklepach, hotelach i restauracjach. Zamiennik tradycyjnych żarówek w klasycznych oprawach.

Halogen Classic reflektor

Wersje



Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	40 mm	75,5 mm

Halogen Classic reflektor

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) D

Sterowanie i Ściemnianie

Funkcja ściemniania tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie (Nom) 230 V

Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) instant full light

Informacje ogólne

Trwałość nominalna (Nom) 2000 h

Pozycja robocza UNIVERSAL

Nominalny okres eksploatacji (godz.) 2000 h

Cykl załączania 8000X

Dane techniczne oświetlenia

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2800 K

Wskaźnik oddawania barw (Nom) 100

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Matowy

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	70 kWh
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	42 kWh
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	42 kWh
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	28 kWh

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Prąd lampy (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)	Czas uruchomienia (Max)	Czas uruchomienia (Nom)
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	0,30 A	70,0 W	-	0,0 s
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	0,12 A	42 W	-	0,0 s

Order Code	Full Product Name	Prąd lampy (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)	Czas uruchomienia (Max)	Czas uruchomienia (Nom)
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	0,18 A	42 W	0,0 s	-
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	0,12 A	28,0 W	-	0,0 s

Informacje ogólne

Halogen Classic reflektor

Order Code	Full Product Name	Trwałość użytkowa	
		Trzonek	przy 3 godz./dzień
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	E27	-
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	E14	-

Order Code	Full Product Name	Trwałość użytkowa	
		Trzonek	przy 3 godz./dzień
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	E27	2 a
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	E14	2 a

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Mechanika i korpus	Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Min)	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min)	Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)
	83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	-	25 °	80 %	-
	68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	-	30 °	80 %	-

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Min)	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min)	Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	-	55 °	-	85 %
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	45	45 °	-	80 %

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień świetlny (Nom)	Strumień światelnego (znamionowy) (Nom)	Światłość (Max)	Znamionowy kąt rozsyłu światła
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	-	-	485 lm	1440 cd	25 °
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50	-	-	250 lm	780 cd	30 °

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień świetlny (Nom)	Strumień światelnego (znamionowy) (Nom)	Światłość (Max)	Znamionowy kąt rozsyłu światła
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	6,3 lm/W	265 lm	265 lm	307 cd	55 °
75721401	EcoClassic 28W E14	5,35 lm/W	150 lm	150 lm	200 cd	45 °

