



Die neue klassische Glühlampe

Halogen Classic Tropfen P45

Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Diese neue „klassische“ Lampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen an die Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht
- Doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen

Merkmale

- Einsatz anstelle konventioneller Glühlampen in klassischen Leuchten
- Überlegene Lichtqualität und ausgezeichnete Farbwiedergabe ($R_{a} = 100$)
- Netzspannungslampe, kein Transformator erforderlich
- Sofortstart

Anwendung


- Für Akzent- und Allgemeinbeleuchtungsanwendungen in Wohnräumen, Büros, Geschäften, Hotels und Restaurants

Halogen Classic Tropfen P45

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	74 mm

