



La nouvelle ampoule classique

Halogen Classic Forme Sphérique

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Ce nouveau « classique » fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

Avantages

- Aspect général identique à celui d'une lampe standard, avec une lumière halogène vive et étincelante
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Durée de vie deux fois plus longue par rapport à une ampoule standard
- Éclairage immédiat lors de l'allumage

Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Lampe à tension secteur, aucun transformateur requis
- Position de fonctionnement universelle
- Instant start

Application



- Applications d'éclairage général et d'accentuation dans les maisons, bureaux, magasins, hôtels et restaurants. Remplacement pour les ampoules traditionnelles dans les luminaires classiques

Halogen Classic Forme Sphérique

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 18W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm
Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm
Halogen Classic 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm

Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	74 mm
Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	74 mm
Halogen Classic 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	74 mm

Halogen Classic Forme Sphérique

Normes et recommandations

Classe énergétique	D
--------------------	---

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

Caractéristiques électriques

Tension (nom.)	230 V
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	instant full light

Caractéristiques générales

Durée de vie nominale (nom.)	2000 h
Position de fonctionnement	UNIVERSAL
Durée de vie nominale (heures)	2000 h
Cycle d'allumage	8000X

Photométries et Colorimétries

Température de couleur proximale (nom.)	2800 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Clair (CL)
Forme de l'ampoule	P45

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
83138204	Halogen Classic 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP	18 kWh
83140504	Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	28 kWh
83142901	Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	42 kWh
83144304	Halogen Classic 18W E14 230V P45 1CT/15 SRP	18 kWh
83146704	Halogen Classic 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP	28 kWh
83148101	Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	42 kWh

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
83138204	Halogen Classic 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP	0.08 A	23 W	18.0 W
83140504	Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	0.12 A	35 W	28.0 W
83142901	Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	0.18 A	55 W	42.0 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
83144304	Halogen Classic 18W E14 230V P45 1CT/15 SRP	0.08 A	23 W	18.0 W
83146704	Halogen Classic 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP	0.12 A	35 W	28.0 W
83148101	Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	0.18 A	55 W	42.0 W

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Culot
83138204	Halogen Classic 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP	E27
83140504	Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	E27
83142901	Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	E27

Order Code	Full Product Name	Culot
83144304	Halogen Classic 18W E14 230V P45 1CT/15 SRP	E14
83146704	Halogen Classic 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP	E14
83148101	Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	E14

Photométries et Colorimétries

Halogen Classic Forme Sphérique

Order Code	Full Product Name	Efficacité		Flux lumineux	
		lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	(nominal)	(nom.)
83138204	Halogen Classic 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP	11.1 lm/W	204 lm	204 lm	
83140504	Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	12.4 lm/W	370 lm	370 lm	
83142901	Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	15.0 lm/W	630 lm	630 lm	

Order Code	Full Product Name	Efficacité		Flux lumineux	
		lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	(nominal)	(nom.)
83144304	Halogen Classic 18W E14 230V P45 1CT/15 SRP	11.1 lm/W	204 lm	204 lm	
83146704	Halogen Classic 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP	12.4 lm/W	370 lm	370 lm	
83148101	Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	15.0 lm/W	630 lm	630 lm	

