



De nieuwe klassieke gloeilamp

Halogen Classic P45

Philips Halogen Classic-lampen bieden u de klassieke vorm waar u aan gewend bent. Deze nieuwe 'klassieker' geeft licht van hoge kwaliteit, is dimbaar en start onmiddellijk.

Voordelen

- 'Look and feel' identiek aan die van een standaardlamp, met helder, sprankelend halogeenlicht
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Tweemaal langere levensduur dan een standaardlamp
- Onmiddellijk licht bij inschakelen

Kenmerken

- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (Ra=100)
- Netspanningslamp, geen transformator nodig
- Universele brandstand
- Start onmiddellijk

Toepassing

- Algemene en accentverlichtingstoepassingen in woningen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Vervanger voor traditionele lamp in klassieke armaturen

Halogen Classic P45

Versions





E27, P45, Clear



E14, P45, Clear

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 18W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm
Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm
Halogen Classic 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm

Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	74 mm
Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	74 mm
Halogen Classic 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	74 mm

Halogen Classic P45

Goedkeuring en Toepassing

Energy Efficiency Label (EEL) D

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Spanning (nom.) 230 V

Starting Time (Nom) 0.0 s

Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) instant full light

Algemene informatie

Nominal Lifetime (Nom) 2000 h

Gebruiksstand UNIVERSAL

Rated Lifetime (Hours) 2000 h

Schakelcyclus 8000X

Eisen aan armatuurontwerp

Correlated Color Temperature (Nom) 2800 K

Color Rendering Index (Nom) 100

Lmf At End Of Nominal Lifetime (Min) 80 %

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking Helder

Lampvorm P45

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energy Consumption kWh/1000 h
83138204	Halogen Classic 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP	18 kWh
83140504	Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	28 kWh
83142901	Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	42 kWh
83144304	Halogen Classic 18W E14 230V P45 1CT/15 SRP	18 kWh
83146704	Halogen Classic 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP	28 kWh
83148101	Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	42 kWh

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Overeenkomstig vermogen	Power (Rated) (Nom)
83138204	Halogen Classic 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP	0.08 A	23 W	18.0 W
83140504	Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	0.12 A	35 W	28.0 W
83142901	Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	0.18 A	55 W	42.0 W

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Overeenkomstig vermogen	Power (Rated) (Nom)
83144304	Halogen Classic 18W E14 230V P45 1CT/15 SRP	0.08 A	23 W	18.0 W
83146704	Halogen Classic 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP	0.12 A	35 W	28.0 W
83148101	Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	0.18 A	55 W	42.0 W

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
83138204	Halogen Classic 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP	E27
83140504	Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	E27
83142901	Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	E27

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
83144304	Halogen Classic 18W E14 230V P45 1CT/15 SRP	E14
83146704	Halogen Classic 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP	E14
83148101	Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	E14

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
83138204	Halogen Classic 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP	11.1 lm/W	204 lm	204 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
83140504	Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	12.4 lm/W	370 lm	370 lm

Halogen Classic P45

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
83142901	Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	15.0 lm/W	630 lm	630 lm
83144304	Halogen Classic 18W E14 230V P45 1CT/15 SRP	11.1 lm/W	204 lm	204 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
83146704	Halogen Classic 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP	12.4 lm/W	370 lm	370 lm
83148101	Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	15.0 lm/W	630 lm	630 lm

