



Den nye, klassiske lyspæren

Halogen Classic P45

Philips Halogen Classic gir deg de klassiske formene du er vant til. Denne nye klassikeren gir lys av høy kvalitet, kan dimmes, og tennes umiddelbart.

Fordeler

- Opplevs som og ser ut som standardpærer, med klart, strålende halogenlys
- Kan dimmes helt, fra 0 til 100 %, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke
- Dobbelt så lang levetid som en standardpære

Funksjoner

- Overlegen lyskvalitet med enestående fargegjengivelse (Ra=100)
- Bruker nettspenning, trenger ikke transformator
- Universell brennstilling
- Tennes umiddelbart

Søknad


- Effektbelysning og generell belysning til bruk i private hjem, kontorer, butikker, hoteller og restauranter. Kan erstatte tradisjonelle lyspærer i klassiske armaturer

Halogen Classic P45

Versions



Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm

