



Noul bec clasic

Halogen Classic P45

Becurile Halogen Classic de la Philips sunt disponibile în formele clasice familiare. Acest „clasic” renăscut oferă lumină de înaltă calitate, permite reglarea intensității luminoase și se aprinde imediat.

Beneficii

- Aspect identic cu al lămpilor standard cu lumină cu halogen strălucitoare
- Reglare completă a intensității luminoase de la 0 la 100 %, pentru a corespunde diferitelor cerințe de luminozitate
- Durată de viață dublă față de becurile standard
- Lumină instantanee la aprindere

Caracteristici

- Calitate superioară a luminii cu o redare excelentă a culorilor (Ra=100)
- Lampă la tensiunea rețelei, nu necesită transformator
- Poziție de funcționare universală
- Pornire instantanee

Cerere


- Aplicații de iluminat de accent și general în locuințe, birouri, magazine, hoteluri și restaurante. Înlocuitor pentru becurile tradiționale din corpurile de iluminat clasice

Halogen Classic P45

Versions



Cote



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm

