



En ny klassiker

Halogen Classic P45

Philips Halogen Classic-lamporna har en välbekant och klassisk form och ger ett dimbart ljus av hög kvalitet som tänds direkt.

Fördelar

- Samma stil och känsla som en standardlampa och klart, gnistrande halogenljus
- Dimbar från 0 till 100 % för ökad användarfrihet
- Dubbelt så lång livslängd jämfört med en standardlampa
- Lyser omedelbart efter att den tänts

Funktioner

- Överlägsen ljusqualität med utmärkt färgåtergivning (Ra=100)
- Nätspänningsansluten lampa, ingen transformator krävs
- Universalbrinnläge
- Tänder ögonblickligen

Användning


- Accent- och allmänbelysning i hem, kontor, butiker, hotell och restauranger.
- Ersätter traditionella glödlampor i klassiska armaturer

Versions



Halogen Classic P45

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm

