



La nueva bombilla de luz clásica

Halogen Classic T25L

Las bombillas Philips Halogen Classic ofrecen las formas clásicas a las que está acostumbrado. Este nuevo "clásico" proporciona luz de calidad, es regulable y se enciende inmediatamente.

Beneficios

- Brillo, luz halógena brillante para crear el ambiente adecuado
- Totalmente regulable, de 0 a 100%, para cumplir los requisitos diferentes de brillo
- Menor costo de reemplazo debido a largas horas de funcionamiento

Características

- Calidad superior de la luz con excelente reproducción cromática ($R_a = 100$)
- Lámpara de alto voltaje, sin necesidad de transformador
- Posición de funcionamiento universal
- Arranque inmediato

Aplicaciones


- Aplicaciones de iluminación general y de acento en los hogares, oficinas, tiendas, hoteles y restaurantes. Ideal para el uso en pequeña lámpara de pared y luminarias de techo

Halogen Classic T25L

Versions



Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

