



La nouvelle ampoule classique

Halogen Classic T25L

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Ce nouveau « classique » fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

Avantages

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coût de remplacement réduit en raison des heures de fonctionnement plus longues

Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Lampe à tension secteur, aucun transformateur requis
- Position de fonctionnement universelle
- Instant start

Application


- Applications d'éclairage général et d'accentuation dans les maisons, bureaux, magasins, hôtels et restaurants. Le choix idéal pour les luminaires compacts à montage mural et sur plafond

Halogen Classic T25L

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm
Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

Halogen Classic T25L

Normes et recommandations

Classe énergétique	D
--------------------	---

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

Caractéristiques électriques

Tension (nom.)	230 V
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	instant full light

Caractéristiques générales

Culot	E14
Durée de vie nominale (nom.)	2000 h
Position de fonctionnement	UNIVERSAL
Durée de vie nominale (heures)	2000 h
Cycle d'allumage	8000X

Photométries et Colorimétries

Température de couleur proximale (nom.)	2800 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Clair (CL)
Forme de l'ampoule	T25L

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
22303001	Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	18 kWh
22348104	Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	28 kWh

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
22303001	Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	0.078 A	23 W	18.0 W
22348104	Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	0.122 A	35 W	28.0 W

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal)
22303001	Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	204 lm/W	204 lm	204 lm
22348104	Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	370 lm/W	370 lm	370 lm

Halogen Classic T25L

