



Az új klasszikus izzó

Halogen Classic T25L

A Philips Halogen Classic izzók a megszokott klasszikus formákat képviselik. Ez az új „klasszikus” kiváló fényminőséget ad, fényereje szabályozható, felkapcsoláskor pedig azonnal fényt ad.

Előnyök

- A szokványos lámpákéval megegyező külső fényes fehér halogénfénnel
- Teljesen (0% és 100% között) szabályozható fényerő a különféle fényerőszintek kiszolgálásához
- Dupla élettartammal bír egy szokványos izzóhoz képest, és felkapcsoláskor azonnal fényt bocsát ki

Szolgáltatások

- Elsőrangú fényminőség kiváló színvisszaadási indexszel ($R_a=100$)
- Hálózati feszültségről működő lámpa, nincs szükség transzformátorra
- Univerzális világítási helyzet
- Azonnal bekapcsol

Alkalmazás


- Kiemelő és általános világítás otthonokban, irodákban, üzletekben, hotelekben és éttermekben. Kis méretű lámpatestekben is ideálisan alkalmazható meglévő simaizzószálas csőburás fényforrások helyett

Halogen Classic T25L

Versions



Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

