



Noul bec clasic

Halogen Classic T25L

Becurile Halogen Classic de la Philips sunt disponibile în formele clasice familiare. Acest „clasic” renăscut oferă lumină de înaltă calitate, permite reglarea intensității luminoase și se aprinde imediat.

Beneficii

- lumină albă strălucitoare de halogen, pentru o atmosferă deosebită
- flux variabil, de la 0 la 100%, în funcție de preferințe
- cost redus de înlocuire datorită duratei mari de funcționare

Caracteristici

- lumină superioară de calitate și un indice excelent de redare a culorilor (Ra=100)
- funcționare la tensiunea rețelei
- poziție de ardere universală
- aprindere instantanee

Cerere


- iluminat de accent și general în locuințe, birouri, magazine, hoteluri și restaurante
- Ideal pentru corpuri de iluminat mici, aplice și corpuri de iluminat montate pe tavan

Versions



Halogen Classic T25L

Cote



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

