



La nouvelle ampoule classique

Halogen Classic Tubulaire T32

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Ce nouveau « classique » fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

Avantages

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coût de remplacement réduit en raison des heures de fonctionnement plus longues

Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Lampe à tension secteur, aucun transformateur requis
- Position de fonctionnement universelle
- Instant start

Application


- Applications d'éclairage général et d'accentuation dans les maisons, bureaux, magasins, hôtels et restaurants. Le choix idéal pour les luminaires compacts à montage mural et sur plafond

Halogen Classic Tubulaire T32

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 105W E27 230V T32 CL 1CT/10	33 mm	106 mm
Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10	33 mm	106 mm

Halogen Classic Tubulaire T32

Normes et recommandations

Classe énergétique	D
--------------------	---

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

Caractéristiques électriques

Tension (nom.)	230 V
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	instant full light

Caractéristiques générales

Culot	E27
Durée de vie nominale (nom.)	2000 h
Position de fonctionnement	UNIVERSAL
Durée de vie nominale (heures)	2000 h
Cycle d'allumage	8000X

Photométries et Colorimétries

Température de couleur proximale (nom.)	2800 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Clair (CL)
Forme de l'ampoule	T32

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
89384700	Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10	70 kWh
89386100	Halogen Classic 105W E27 230V T32 CL 1CT/10	105 kWh

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
89384700	Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10	0.30 A	92 W	70.0 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
89386100	Halogen Classic 105W E27 230V T32 CL 1CT/10	0.46 A	140 W	105 W

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal)
89384700	Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10	17.1 lm/W	1200 lm	1200 lm

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal)
89386100	Halogen Classic 105W E27 230V T32 CL 1CT/10	18.9 lm/W	1980 lm	1980 lm

Halogen Classic Tubulaire T32

