



Noul bec clasic

Halogen Classic T32

Becurile Halogen Classic de la Philips sunt disponibile în formele clasice familiare. Acest „clasic” renăscut oferă lumină de înaltă calitate, permite reglarea intensității luminoase și se aprinde imediat.

Beneficii

- Sursă de lumină cu halogen strălucitoare pentru crearea atmosferei potrivite
- Reglare completă a intensității luminoase de la 0 la 100 %, pentru a corespunde diferitelor cerințe de luminozitate
- Cheltuieli mai mici de înlocuire datorită numărului mai mare de ore de ardere

Caracteristici

- Calitate superioară a luminii cu o redare excelentă a culorilor ($R_a=100$)
- Lampă la tensiunea rețelei, nu necesită transformator
- Poziție de funcționare universală
- Pornire instantanee

Cerere


- Aplicații de iluminat de accent și general în locuințe, birouri, magazine, hoteluri și restaurante. Ideală pentru utilizare în corpuri de iluminat mici, montate în aplice și în tavan

Halogen Classic T32

Versions



Cote



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10	33 mm	106 mm

