



En ny klassiker

Halogen Classic T32

Philips Halogen Classic-lamporna har en välbekant och klassisk form och ger ett dimbart ljus av hög kvalitet som tänds direkt.

Fördelar

- Gnistrande klart halogenljus för den rätta atmosfären
- Dimbar från 0 till 100 % för ökad användarfrihet
- Lägre byteskostnader tack vare längre brinntid

Funktioner

- Överlägsen ljus kvalitet med utmärkt färgåtergivning (Ra=100)
- Nätspänningslampa, ingen transformator krävs
- Universellt brinnläge
- Tänds direkt

Användning


- Accent- och allmänbelysning i hem, kontor, butiker, hotell och restauranger. Utmärkt för användning i små armaturer och vägg- och takmonterade armaturer

Versions



Halogen Classic T32

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10	33 mm	106 mm

