

Popis produktu:

HF-BASIC II pro TL-D

Cenově dostupný, spolehlivý, vysokofrekvenční elektronický předřadník pro TL-D

Výhody

- Až 25% úspora energie v porovnání s elektromagnetickými předřadníky „typu C“
- Okamžité zapálení zdroje
- Žádný starter ani kondenzátor

Vlastnosti


- CELMA EEI = A2
- Vyhovuje CE, VDE-EMC, a ENEC
- Životnost 50.000 hodin při 75°C (Tc max)
- Aktivní korekce účinníku
- Okamžitý start bez blikání
- Vysoký účinník
- Univerzální konektor WAGO 251

Aplikace


- Ideální pro aplikace s dlouhotrvajícím svícením, například:
- Obchodní domy, obchody, supermarkety, průmyslové prostory
- Kanceláře a chodby a malým počtem spínání
- Letiště, nádraží

HF-BASIC II pro TL-D

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

Approval and Application

Index energetické účinnosti A2

Operating and Electrical

Vstupní frekvence 50 až 60 Hz

Vstupní napětí 220 to 240 V

General Information

Počet světelných zdrojů 2 kus/jednotka

Typ světelného zdroje TL-D

Mechanical and Housing

Tělo -

General Information

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
93158030	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
93160330	HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12

System characteristics

HF-BASIC II pro TL-D

Order Code	Full Product Name	Příkon zdroje v TL-D	Jmen. příkon předřadníku a zdroje
93158030	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	32 W	36 W

Order Code	Full Product Name	Příkon zdroje v TL-D	Jmen. příkon předřadníku a zdroje
93160330	HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	50 W	58 W

