



Popis produktu:

HF-BASIC II pro TL-D

Cenově dostupný, spolehlivý, vysokofrekvenční elektronický předřadník pro TL-D

Výhody

- Až 25% úspora energie v porovnání s elektromagnetickými předřadníky „typu C“
- Okamžité zapálení zdroje
- Žádný starter ani kondenzátor

Vlastnosti


- CELMA EEI = A2
- Vyhovuje CE, VDE-EMC, a ENEC
- Životnost 50.000 hodin při 75°C (Tc max)
- Aktivní korekce účinníku
- Okamžitý start bez blikání
- Vysoký účinník
- Univerzální konektor WAGO 251

Aplikace


- Ideální pro aplikace s dlouhotrvajícím svícením, například:
- Obchodní domy, obchody, supermarkety, průmyslové prostory
- Kanceláře a chodby a malým počtem spínání
- Letiště, nádraží

HF-BASIC II pro TL-D

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz

Mechanické a materiály

Tělo	-
------	---

Certifikace a použití

Index energetické účinnosti	A2
-----------------------------	----

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
93158030	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
93160330	HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12

