



HF-Essential TL5/TL-D lámpákhoz

HF-Essential for TL5/TL-D

Intelligens és megbízható A HF-Essential kiváló ár-érték arányú, vékony és megfizethető előtét, amellyel megbízhatóan lehet működtetni a fénycsőveket. Ideális belépő szintű termék olyan EM rendszerek használóinak, akik ki szeretnék használni az elektronikus előtétetek nyújtotta előnyöket. A költségtakarékos és megbízható HF-Essential A2 osztályú energiahatékonysággal rendelkezik, robusztus kivitelezése pedig megfelel minden érvényes nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak. A HF-Essential elsősorban beltéri alkalmazásokban, főként irodákban, ipari létesítményekben, hotelekben, éttermekben és hasonló helyeken telepített süllyesztett világítótestek esetén használható.

Előnyök

- Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít.
- Egyenáramról történő vészvilágításra is alkalmas, és megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó EN 55015 2006 + A1 2007 szabványnak.
- Használható I. védelmi osztályba tartozó világítótestekben, valamint tesztelést követően II. osztályú világítótestekben is

Szolgáltatások

- Megfelel a CE és Kema szabványoknak
- A robusztus kialakítás 45 000 órás élettartamot biztosít Ta=50 °C mellett, illetve 6000 be- és kikapcsolást lámpánként.
- Energiahatékonysági osztály: A2
- 0,3%-os meghibásodási arány 1000 óránként 75 °C-os maximális burkolathőmérséklet mellett
- Nem igényel gyújtóelektródot, illetve kondenzátort; villogásmentes és zajtalan.
- villogásmentes és zajtalan.

HF-Essential for TL5/TL-D


Alkalmazás

- Ideális olyan alkalmazások esetén, ahol csökkenteni kell az egy négyzetméterre jutó teljesítményt vagy a működési költségeket.
- Beltéri alkalmazások, például irodaépületek, kórházak, bevásárlóközpontok, nagyáruházak, otthonok és iskolák

Versions



Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 228 TL5 220-240 50/60Hz	4.2 mm	25.5 mm	275.0 mm	263.0 mm	29.6 mm

