



Dayanıklı tasarım, kompakt biçim

HF-Matchbox Red

HF-Matchbox Red; TL mini, TL-D, TL5 ve TL5c, PL-T/C ve PL-L/S ampullerle birlikte 25 W altındaki sistem güçleriyle kullanım için uygun maliyetli, güvenilir, kompakt, hafif ve yüksek frekanslı bir balasttır. HF-M Red serisi, sağlam bir tasarıma sahip olup tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılar ve A2 enerji verimliliği indeksine (CELMA EEI) sahiptir.

Faydaları

- Hareket algılamalı kontrol sistemleriyle birlikte çalışabilir.
- Otomatik yeniden başlatma (voltaj düştükten veya ampul değiştirildikten sonra) çalıştırmayı kolaylaştırır ve ampul yenilenmesini sorunsuz hale getirir.
- Sınıf I ve sınıf II aydınlatma armatürlerinde kullanım için uygundur.

Özellikler

- Tek bir ampulde 60.000'den fazla açma/kapama anahtarı (ampul/balast kombinasyonuna bağlı olarak)
- Acil durumda 190 ile 254 V arasında DC çalıştırmaya uygundur.
- Programlı, titreşimsiz, ön ısıtmalı başlatma, ampul kullanım ömründe azalma olmaksızın ampulün açılıp kapanabilmesine olanak sağlar.

Uygulama

- Philips OccuPlus gibi hareket algılamalı kontrol sistemleriyle birlikte kullanılır.
- Daha çok perakende satış mağazaları, ofis binaları, oteller, özel evler ve mesken binalarında kullanılan spot ışıkları, yukarıdan aydınlatmalar, aydınlatma kutuları ve acil durum ve güvenlik armatürleri gibi iç mekan uygulamaları için idealdir.
- Dış mekan, bahçe aydınlatma, garaj alanları, merdiven gibi yerel uygulamalar için uygundur.

HF-Matchbox Red

Boyutlu çizim

A2

Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 118 SH PL-C/PL- T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	94,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Giriş Gerilimi	230-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza	SH
----------	----

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B) (Nom)
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	48
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	159

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B) (Nom)
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	101
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	73

