



Энергосберегающее решение

HF-Performer III for PL-T/C lamps

HF-Performer III PL-T/C — это надежный, компактный и высокочастотный ЭПРА для люминесцентных ламп PL-T и PL-C. Он идеально подходит в случаях особого внимания к расходу электроэнергии. Серия HF-Performer III обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации, при этом отличаясь эффективным использованием электроэнергии (CELMA EEI A2). ПРА предназначен главным образом для применения в помещениях. Для применения на улице светильник должен быть как минимум I класса и иметь достаточную защиту от проникновения влаги и пыли. Установку следует также защитить от грозовых и других электрических разрядов в соответствии с особенностями монтажа и применения.

Преимущества

- Надежная конструкция, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации, при этом отличаясь высокой эффективностью использования энергии
- Автоматический перезапуск (после падения напряжения или замены лампы) обеспечивает простоту эксплуатации и замены ламп.
- Подходит для эксплуатации в аварийном режиме от постоянного тока 186–275 В (при температуре -10°C), соответствует нормам IEC/EN 60598-2-22 для светильников

Характеристики

- Срок службы 50 000 часов при максимальной температуре, ресурс включения/выключения — более 60 000 случаев на лампу
- Активная коррекция мощности обеспечивает непрерывность освещения вне зависимости от перепадов напряжения в сети
- Устройство защищено от избытка сетевого напряжения и неправильного подключения.

HF-Performer III for PL-T/C lamps


Применение

- Идеально подходит для внутреннего освещения коммерческих объектов в случае, когда требуется сократить отношение мощности на квадратный метр площади или уменьшить эксплуатационные расходы
- Применяется с действующими системами контроля детекторов движения, такими как Philips OccuPlus
- Преимущественно для освещения внутри помещений: освещения точек, размещения в потолочных и утопленных светильниках; в основном для магазинов розничной торговли, офисных зданий, супермаркетов, гостиниц и киосков
- Промышленные зоны с длительным периодом освещения

Versions



Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

