



Eine energieeffiziente Lösung

HF-PERFORMER III für TL-D Lampen

Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL-D eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Vorteile

- Extrem verlustarm höchstmögliche Klassifizierung Celma EEI A2 BAT
- · Unbegrenzte Ein- und Ausschaltvorgänge
- · Besonders geeignet für den Einsatz von Bewegungsmeldern

Merkmale

- Flackerfreier Warmstart in < 0,5 s
- \cdot 100.000 h Lebensdauer (T_a = 50 °C)
- Smart Power gewährleistet konstantes Licht, unabhängig von Spannungsschwankungen
- · Geeignet für Gleichstrom-Notbetrieb entsprechend IEC/EN 60598-22

Anwendung

- Für Allgemein- und Akzentbeleuchtung im Innenbereich
- · Für bewegungsabhängig gesteuerte Beleuchtung
- · Für Anwendungen mit Anforderungen an lange Lebensdauer

HF-PERFORMER III für TL-D Lampen

Versions



Lamp Driver, eFluo, HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 136 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC




Lamp Driver, eFluo, HF-P 236 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Abmessungsskizzen



Betrieb und Elektrik		
Eingangsfrequenz 50 bis 60 Hz		
Eingangsspannung	220 bis 240 V	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	
Genehmigung und Anwendung		
Energieeffizienzindex	A2 BAT	

Betrieb und Elektrik

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
50/60 Hz					
HF-P 158 TL-D III 220-240V	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
50/60Hz IDC					
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
50/60 Hz					
HF-P 258 TL-D III 220-240V	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
50/60Hz IDC					
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm
50/60Hz IDC					

HF-PERFORMER III für TL-D Lampen

		Anzahl Produkte für MCB
Order Code	Full Product Name	(16 A Typ B) (Nom.)
91162600	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	28
91164000	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28
91170100	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC	28

Order Code Full Product Name (16 A Typ B) (91166400 HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz 28	Nama \
91166400 HE-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz 28	Nom.)
31100400 111 1 210/230 12 B 11 220 240 V 30/00 112 20	
91172500 HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC 12	

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäuse
91162600	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x40x28
91164000	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	L 280x30x28
91170100	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Gehäuse
91166400	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	L 280x30x28
91172500	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x30x28



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen