


**PHILIPS**

Lighting



# Οδηγοί Xtreme για μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιόπιστη απόδοση

## HF-PERFORMER II Xtreme για λαμπτήρες TL5/TL-D

Βελτιώστε την ποιότητα της εφαρμογής με σιβαρή τεχνολογία της διάταξης οδήγησης. Το HF-Performer Xtreme είναι μια μοναδική τεχνολογία αιχμής X-technology της Philips που εγγυάται τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και την υψηλότερη αξιοπιστία κατά τη διάρκεια κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

### Εφαρμογή



- Ιδανικό για εφαρμογές με υψηλό κόστος συντήρησης ή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η βλάβη του λαμπτήρα δεν είναι αποδεκτή
- Χρησιμοποιείται με συστήματα ελέγχου ανίχνευσης κίνησης, όπως το Philips OccuPlus
- Εφαρμογές όπου η αντικατάσταση του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλείς καταστάσεις, τλαιπωρία ή υψηλό κόστος, όπως οι εγκαταστάσεις σε υψηλές οροφές ή σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, σήραγγες, αεροδρόμια ή υπόγειους σιδηροδρομικούς σταθμούς
- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως μονάδες επεξεργασίας τροφίμων ή πετροχημικών

# HF-PERFORMER II Xtreme για λαμπτήρες TL5/TL-D

## Versions



## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 280 TL5 EII 220-240V	4.2 mm	28.0 mm	425.0 mm	415.0 mm	30.0 mm
HF-P Xt 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm

### Έγκριση και εφαρμογή

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης A2

### Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz

Τάση εισόδου 220 to 240 V

## Γενικές πληροφορίες

## HF-PERFORMER II Xtreme για λαμπτήρες TL5/TL-D

Order Code	Full Product Name	Πλήθος ανά MCB (16 A		
		Τύπος B) (ονομ.)	Αριθμός λαμπτήρων	Τύπος λαμπτήρα
91200830	HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ	28	1 piece/unit	TL-D
91427930	HF-P XT 249 TL5 EII 220-240V 50/60HZ	12	2 piece/unit	TL5

Order Code	Full Product Name	Πλήθος ανά MCB (16 A		
		Τύπος B) (ονομ.)	Αριθμός λαμπτήρων	Τύπος λαμπτήρα
91442230	HF-P XT 280 TL5 EII 220-240V 50/60HZ	8	2 piece/unit	TL5

### Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Περίβλημα
91200830	HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ	L 360x30x28
91427930	HF-P XT 249 TL5 EII 220-240V 50/60HZ	L 360x30x28

Order Code	Full Product Name	Περίβλημα
91442230	HF-P XT 280 TL5 EII 220-240V 50/60HZ	L 425x30x28

### Χαρακτηριστικά συστήματος

Order Code	Full Product Name	Ισχύς λαμπτήρα TL5	Ισχύς	
			λαμπτήρα TL- D	Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα
91200830	HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ	-	32 W	36 W
91427930	HF-P XT 249 TL5 EII 220-240V 50/60HZ	49 W	-	49 W

Order Code	Full Product Name	Ισχύς λαμπτήρα TL5	Ισχύς	
			λαμπτήρα TL- D	Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα
91442230	HF-P XT 280 TL5 EII 220-240V 50/60HZ	80 W	-	80 W

