

Xtreme-drivere for stabil ytelse og lang levetid

HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

HF-Performer Xtreme er en unik X-teknologi fra Philips som garanterer den lengste levetiden for lampene, og sørger for et HF-system med ekstra lang og pålitelig levetid med et energieffektivitetsindeks (CELMA EEI) på A2.

Fordeler

- HF-P XT har dobbelt så lang levetid som standard HF-forkoblinger på grunn av det kjøliger produktet designet med ekstrem levetid og lav feilrate.
- Egnet til utendørsbruk og bruk i industriomgivelser, siden enhetene er beskyttet mot transienter – passer også til armaturer av beskyttelsesklasse I og II
- Ekstrem termisk robusthet med gjennomsnittlig levetid på 50 000 timer ved kapseltemperatur = 85 °C – også ekstrem pålitelighet og redusert feilrate på 0,1%/1000 timer
- HF-P Xtreme-forkoblinger gir er optimert for unik dosering av emitteren, noe som gir lampene lengst mulig levetid

Funksjoner

- Beskytter mot forbigående spenningstopper på opptil 4kV og mot overspenning og feilkoblinger på opptil 400 V
- Programmert, flimrefri, forvarmet oppstart (< 2,0 s) som gjør at lampen kan skrus av og på uten at levetiden reduseres
- Aktiv strømfaktorkorrigerer sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen
- Egnet for nødbelysningsarmaturer i henhold til IEC/EN 60598-2-22

HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps


Søknad

- Ideell til bruksområder med høye vedlikeholdskostnader, eller der lampefeil ikke kan aksepteres
- Brukes med kontrollsystemer for bevegelsesdeteksjon som Philips OccuPlus
- Bruksområder der utskiftninger av forkoblinger kan forårsake utrygge forhold, bryderi eller høye kostnader, f.eks. installasjoner med høyt tak eller i geografisk avsidesliggende områder, tunneler, flyplasser eller undergrunnsbaner
- Industrielokaler, f.eks. næringsmiddelsforedling og petrokjemi


Versions



Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 280 TL5 EII 220-240V	4.2 mm	28.0 mm	425.0 mm	415.0 mm	30.0 mm
HF-P Xt 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm
HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm

HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet	A2
--------------------	----

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	220 to 240 V

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A		Type
		type B) (nom.)	Antall lyskilder	
91200830	HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ	28	1 piece/unit	TL-D
91206030	HF-P XT 258 TL-D EII 220-240V 50/60HZ	12	2 piece/unit	TL-D

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A		Type
		type B) (nom.)	Antall lyskilder	
91427930	HF-P XT 249 TL5 EII 220-240V 50/60HZ	12	2 piece/unit	TL5
91442230	HF-P XT 280 TL5 EII 220-240V 50/60HZ	8	2 piece/unit	TL5

Mekanisk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatning
91200830	HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ	L 360x30x28
91206030	HF-P XT 258 TL-D EII 220-240V 50/60HZ	L 360x30x28

Order Code	Full Product Name	Innfatning
91427930	HF-P XT 249 TL5 EII 220-240V 50/60HZ	L 360x30x28
91442230	HF-P XT 280 TL5 EII 220-240V 50/60HZ	L 425x30x28

Systemegenskaper

Order Code	Full Product Name	Nominell strøm,		
		lyskildestrøm På for TL5	lyskildestrøm for TL-D	forkobling til lyskilde
91200830	HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ	-	32 W	36 W
91206030	HF-P XT 258 TL-D EII 220-240V 50/60HZ	-	50 W	58 W

Order Code	Full Product Name	Nominell strøm,		
		lyskildestrøm På for TL5	lyskildestrøm for TL-D	forkobling til lyskilde
91427930	HF-P XT 249 TL5 EII 220-240V 50/60HZ	49 W	-	49 W
91442230	HF-P XT 280 TL5 EII 220-240V 50/60HZ	80 W	-	80 W

