

Zasilacze Xtreme zapewniają dużą trwałość użytkową i niezawodność działania

HF-PERFORMER II Xtreme TL5/TL-D

HF-Performer Xtreme to unikalna technologia X firmy Philips, która gwarantuje najwyższą niezawodność podczas cyklu użytkowania lamp i pozwala na bardzo długą i niezawodną pracę systemów o wysokiej częstotliwości. Jej wskaźnik wydajności (CELMA EEI) to A2.

Korzyści

- Dzięki specjalnej chłodzarce o wytrzymałej konstrukcji i niskim poziomie awaryjności trwałość użytkowa HF-P XT jest dwa razy dłuższa niż przy standardowym osprzęcie HF.
- Dzięki ochronie przed napięciami przejściowymi jest odpowiedni do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych; jest również odpowiedni do oprav o klasie bezpieczeństwa I i II
- Wyjątkowa wytrzymałość termiczna przy średniej długości cyklu pracy rzędu 50 000 godzin przy $T_c = 85^{\circ}\text{C}$; cechuje się również wyjątkową niezawodnością i zmniejszonym poziomem awaryjności rzędu 0,1%/100 godzin
- Osprzęt HF-P Xtreme jest zoptymalizowany dla unikalnej ilości emitera, co pozwala osiągnąć optymalną długość cyklu pracy lampy

HF-PERFORMER II Xtreme TL5/TL-D

Cechy

- Ochrona przed napięciem przejściowym osiągającym poziom 4 kV oraz nadmiernym napięciem i nieprawidłowymi połączeniami do 400 V
- Programowany rozruch, bez migotania i ze wstępnym ogrzewaniem (<2,0 s), co pozwala włączać i wyłączać lampę bez wpływu na długość okresu eksploatacji
- Aktywna korekta współczynnika mocy zapewnia stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia
- Odpowiedni do opraw do oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą IEC/EN 60598-2-22


Wniosek

- Nadaje się idealnie do zastosowania w systemach o wysokich kosztach utrzymania lub takich, gdzie niedopuszczalna jest awaria lamp
- Stosowany z systemami sterowania wykrywaniem ruchu, takimi jak Philips OccuPlus
- Miejsca, w których wymiana osprzętu może wywoływać niebezpieczne sytuacje, być trudna do wykonania lub bardzo droga, np. w instalacjach przy wysokich sufitach lub w obszarach geograficznie odległych, tunelach, na lotniskach czy stacjach kolejowych
- Tereny przemysłowe, takie jak zakłady przetwarzające żywność lub fabryki przemysłu petrochemicznego

Versions




Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 258 TL-D EII	4.2 mm	28.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm
220-240V 50/60Hz					

HF-PERFORMER II Xtreme TL5/TL-D

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm

Certyfikaty i zastosowania	
Współczynnik efektywności energetycznej	A2
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie wejściowe	220-240 V
Informacje podstawowe	
Typ lampy	TL-D
Mechanika i korpus	
Obudowa	L 360x30x28

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	Liczba lamp
91200830	HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ	28	1 piece/unit

Order Code	Full Product Name	Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	Liczba lamp
91206030	HF-P XT 258 TL-D EII 220-240V 50/60HZ	12	2 piece/unit

Cechy systemu

Order Code	Full Product Name	Moc lampy TL-D	Znamionowa moc konfiguracji lampa- statecznik
91200830	HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ	32 W	36 W

Order Code	Full Product Name	Moc lampy TL-D	Znamionowa moc konfiguracji lampa- statecznik
91206030	HF-P XT 258 TL-D EII 220-240V 50/60HZ	50 W	58 W

HF-PERFORMER II Xtreme TL5/TL-D

