


PHILIPS

Lighting



Uzun süreli ve güvenilir performans için Xtreme sürücüler

HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

HF-Performer Xtreme, ampuller için en yüksek kullanım ömrü güvenilirliğini garantileyen ve A2 enerji verimliliği indeksi (CELMA EEI) ile ekstra uzun ve güvenilir HF sistem kullanım ömrü sağlayan, Philips'in benzersiz bir X teknolojisidir.

Faydaları

- HF-P XT, özel soğutuculu "Xtreme" uzun ömürlü, düşük hatalı ürün tasarımı sayesinde standart HF tertibatının iki katı kullanım ömrüne sahiptir.
- Birimler geçici gerilimlere karşı korunduğundan dış mekan ve endüstriyel ortamlarda kullanım için uygundur; ayrıca sınıf I ve sınıf II aydınlatma armatürleri için de uygundur
- Tcase = 85 °C'de 50.000 saate kadar ortalama kullanım ömrü ile son derece yüksek termal dayanıklılığa; ayrıca olağanüstü güvenilirliğe ve %0,1/1000 saat kadar düşük hata oranına sahiptir
- HF-P Xtreme tertibatı, benzersiz emitör dozajı için optimize edilerek en iyi ampul kullanım ömrünü sunar

Özellikler

- 4 kV'ye kadar geçici gerilim zirvelerine ve 400 V'ye kadar aşırı şebeke voltajına ve yanlış bağlantılara karşı koruma sağlar
- Programlı, titreşimsiz, ön ısıtım başlatma (< 2.0 s), ampul kullanım ömründe azalma olmaksızın ampulün açılıp kapanabilmesine olanak sağlar
- Şebeke voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak sabit ışık sağlamak için etkin güç faktörü düzeltmesi
- IEC/EN 60598-2-22'ye uygun olarak acil durum aydınlatma armatürleri için uygundur

HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps


Uygulama

- Yüksek bakım maliyetleri olan veya ampul arızasının kabul edilemez olduğu uygulamalar için idealdir
- Philips OccuPlus gibi hareket algılamalı kontrol sistemleriyle birlikte kullanılır
- Örneğin, yüksek tavanlı veya coğrafi olarak uzak alanlardaki, tünellerdeki, havaalanlarındaki ya da yer altı demiryolu istasyonlarındaki kurulumlar gibi, tertibat değişiminin güvenli olmayan durumlara, güçlüklerle veya yüksek maliyetlere yol açabileceği uygulamalar
- Gıda işleme ve petro kimya tesisleri gibi sanayi tesisleri

Versions



Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 280 TL5 EII 220-240V	4.2 mm	28.0 mm	425.0 mm	415.0 mm	30.0 mm

