



Energiatehokas ratkaisu

HF-Performer III PL-T/C/R/L/TL5C-lampuille

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaitte useille eri CFL-pienoisloistelampuille. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer EII -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja energiatehokas (CELMA EEI A2). Liitäntälaitte on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Hyödyt

- Vankka malli, joka on kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja joka tarjoaa hyvän energiatehokkuuden
- Automaattinen uudelleensytytys (jännitekatkon tai lampunvaihdon jälkeen) varmistaa helpon toiminnan ja mutkattoman lampunvaihdon
- Sopii hätätilannekäyttöön 186–275 V:n tasavirralla (-10 °C:n lämpötilassa) ja on IEC/EN 60598-22 -valaisinstandardien mukainen

Ominaisuudet


- 50 000 tunnin käyttöikä T_{max}-lämpötilassa, yli 60 000 yhden lampun sytytystä/sammutusta
- Ohjelmoitu, välkkymätön, esilämmitetty sytytys (< 1,5 s), joka mahdollistaa lampun sytytyksen ja sammutuksen ilman, että käyttöikä lyhenee
- Aktiivinen tehokertoimen korjaus varmistaa tasaisen, verkkovirran vaihteluista riippumattoman valon
- Laite on suojattu ylijännitteeltä ja virheelliseltä kytkennältä

HF-Performer III PL-T/C/R/L/TL5C-lampuille

Käyttökohteet

- Sopii erinomaisesti sisävalaistuskäyttöön myymälöissä, joissa halutaan vähentää tehoa neliömetrillä tai alentaa käyttökustannuksia
- Voidaan käyttää Philips OccuPlus -järjestelmän ja muiden liiketunnistusohjausjärjestelmien kanssa
- Pääasiassa sisäkäyttöön esimerkiksi kohdevalaisimissa, downlight-valaisimissa ja upotettavissa valaisimissa, joita käytetään yleisesti myymälöissä, toimistorakennuksissa, valintamyymälöissä, hotelleissa ja lähikaupoissa
- Teollisuuskiinteistöt, joissa käyttöajat ovat pitkiä

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	A2
------------------------	----

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
91397530	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	28

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
91399930	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12

