



Энергосберегающее решение

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c — это надежный, компактный и высокочастотный ЭПРА для многих вариантов применения CFL-ni. Он идеально подходит в случаях особого внимания к расходу электроэнергии. Серия HF-Performer EII обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации, при этом отличаясь эффективным использованием электроэнергии (CELMA EEI A2). ПРА предназначен главным образом для применения в помещениях. Для применения на улице светильник должен быть как минимум I класса и иметь достаточную защиту от проникновения влаги и пыли. Установку следует также защитить от грозовых и других электрических разрядов в соответствии с особенностями монтажа и применения.

Преимущества

- Надежная конструкция, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации, при этом отличаясь высокой эффективностью использования энергии
- Автоматический перезапуск (после падения напряжения или замены лампы) обеспечивает простоту эксплуатации и замены ламп

Характеристики


- Срок службы 50 000 часов при максимальной температуре, ресурс включения/выключения — более 60 000 случаев на лампу
- Активная коррекция мощности обеспечивает непрерывность освещения вне зависимости от перепадов напряжения в сети
- Устройство защищено от избытка сетевого напряжения и неправильного подключения.

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Применение


- Идеально подходит для внутреннего освещения коммерческих объектов в случае, когда требуется сократить отношение мощности на квадратный метр площади или уменьшить эксплуатационные расходы
- Применяется с действующими системами контроля детекторов движения, такими как Philips OccuPlus
- Преимущественно для освещения внутри помещений: освещения точек, размещения в потолочных и утопленных светильниках; в основном для магазинов розничной торговли, офисных зданий, супермаркетов, гостиниц и киосков
- Промышленные зоны с длительным периодом освещения

Versions



GPPR PPLTCL5 PHL 0001

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Входное напряжение	От 220 до 240 В
Частота сети	50 to 60 Hz
Соответствие требованиям и область применения	
Показатель энергоэффективности	A2

Эксплуатационные и электрические характеристики

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Order Code	Full Product Name	Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В) (ном.)
913700630766	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	28

Order Code	Full Product Name	Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В) (ном.)
913700630866	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12

