



Enerji tasarruflu bir çözüm

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c, çok geniş CFL- ni serisi için sürdürülebilir, ince ve yüksek frekanslı bir elektronik balasttır. Yüksek enerji verimliliği gerektiren uygulamalar için idealdir. HF-Performer EII serisi, sağlam bir tasarıma sahip olup tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılar ve enerji verimliliği sağlar (CELMA EEI A2).

Faydaları

- Tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılayan ve ideal enerji verimliliği sunan sağlam tasarım
- Otomatik yeniden başlatma (voltaj düştükten veya ampul değiştirildikten sonra) çalıştırmayı kolaylaştırır ve ampul yenilenmesini sorunsuz hale getirir
- 186 - 275 V (-10 °C'de) ve IEC/EN 60598-2-22 aydınlatma armatürü normları doğrultusunda DC acil durumda çalıştırma için uygundur

Özellikler

- Tek ampulde 60.000 açma/kapama özelliğiyle birlikte, en yüksek kasa sıcaklığında 50.000 saat kullanım ömrü
- Programlı, titreşimsiz, ön ısıtmalı başlatma (< 1,5 s), ampul kullanım ömründe azalma olmaksızın ampulün açılıp kapanabilmesine olanak sağlar
- Şebeke voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak sabit ışık sağlamak için etkin güç faktörü düzeltmesi
- Birim aşırı şebeke voltajı ve yanlış bağlantıya karşı korunur.

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps


Uygulama

- Metrekare başına gücü veya işletme giderlerini azaltmanın gerektiği durumlarda ticari iç mekan aydınlatma uygulamaları için idealdir
- Philips OccuPlus gibi hareket algılamalı kontrol sistemleriyle birlikte kullanılır
- Daha çok perakende satış mağazaları, ofis binaları, süpermarketler, oteller ve bakkallarda kullanılan spot ışıkları, yukarıdan aydınlatmalar ve gömülü armatürler gibi iç mekan uygulamaları için idealdir
- Uzun çalışma saatlerine sahip sanayi tesisleri

Versions



Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/	4,5	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/	4,5	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği İndeksi A2

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Frekansı 50 ila 60 Hz

Giriş Voltajı 220 to 240 V

Genel Bilgiler

Lamba Türü PL-T/C/L/TL5C

Sistem özellikleri

Nominal Balast Lamba Gücü 22-42 W

Genel Bilgiler

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün	
		Sayısı (16A Tür B) (Nom)	Lamba Sayısı
91397530	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	28	1 parça/birim

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün	
		Sayısı (16A Tür B) (Nom)	Lamba Sayısı
91399930	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12	2 parça/birim

