



Luminária LED dinâmica (RGB) com alta saída de luz para uso externo tipo floodlight

ColorBurst Powercore gen2

Color Burst Compact Powercore gen2 é uma luminária LED de alta saída para uso externo, projetada para iluminação dirigida. As versões Architectural e Landscape nos formatos convencional e compacto oferecem efeitos dinâmicos a partir da combinação de cores RGB. A tecnologia Powercore integrada garante um controle rápido, eficiente e preciso da energia transmitida para o aparelho de iluminação diretamente da tensão de rede, eliminando a necessidade de fontes de alimentação externas. O uso de fiação convencional simplifica drasticamente a instalação e contribui para reduzir o custo total do sistema.

Benefícios

- Sistema ótico que aumenta a qualidade da luz, ampliando a uniformidade e a capacidade de mistura da cor dos LEDs
- Grande variedade de acessórios
- Consistência da cor aumentada graças a tecnologia Chromasync

ColorBurst Powercore gen2

Características

- Expande a personalização com uma grande variedade de opções de acessórios da Philips. Além da lente nativa de 8 °, cinco lentes difusoras diferentes podem personalizar a luminária para produzir ângulos de fecho de 10 °, 20 °, 40 °, 60 °, 80 ° e 10 ° x 40 ° (assimétricos)
- Quatro opções de cor (preto, cinza, branco e bronze)
- Melhora da consistência de cores através da tecnologia Chromasync. Durante o processo de fabricação, um dispositivo de medição de luz calibrado cria um algoritmo para definir uma gama de cores comum para toda uma família.

Aplicação

- Iluminação dinâmica RGB tipo "floodlighting" para fachadas, monumentos e pontes

Especificações

Light Source	Módulo de LED integrado
Beam angle	8°
Initial luminous flux	927 lm
Initial LED luminaire efficacy	31 lm/W
Input voltage	100-277 V

Material	Housing:
Color	Branco, cinza, preto
	Preto, branco, cinza ou bronze
Accessories	Anéis de acabamento, proteções contra encandeamento inteiriças, seccionadas, lanternins, diversas lentes de dispersão
Remarks	Todos os acessórios precisam ser pedidos separadamente

Versions



Detalhes do produto



ColorBurst IntelliHue Powercore
LED spotlight Architectural fixture,
back view



ColorBurst IntelliHue Powercore
LED spotlight Architectural fixture,
front view

ColorBurst Powercore gen2

Detalhes do produto



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2

Detalhes do produto



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Landscape fixture

