



Kültéri színes (RGBW/RGBA) 4 csatornás fényvető díszvilágításhoz

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

A ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA kültéri, kiemelő jellegű és térvilágításra szánt LED-es fényvető. Lefedi a teljes színskálát illetve pasztell (RGBW) vagy a narancs különböző árnyalatait (RGBA) is képes megjeleníteni, így a termék a dinamikus díszvilágítási alkalmazások széles körében használható.

Előnyök

- Újratervezett optikai rendszere javítja a fény minőségét, ezáltal elősegíti a homogén színeket és a LED-ek színkeverési képességeit.
- Tartozékok széles választéka és négyféle színben kapható ház
- A Chromasync technológiának köszönhetően minden lámpatest azonos színt és fényáramot bocsájt ki azonos beállítások mellett

Szolgáltatások

- Számos állítási lehetőséget kínál a külön kapható, új tartozékok segítségével. A gyári 8°-os optika mellett öt különböző másodlagos optika is alkalmazható, így 20°, 40°, 60°, 80° és 10° x 40° (aszimmetrikus) sugárzási szög is beállítható. Négy különböző színű ház közül lehet választani (fekete, szürke, fehér és bronz), illetve lehetőség van káprázáskorlátozó rács (teljes vagy részleges) felszerelésére is, új esztétikai lehetőségeket nyitva ezzel a tervezők és építészek előtt.
- A Chromasync technológiának köszönhetően minden lámpatest azonos színt és fényáramot bocsájt ki azonos beállítások mellett. A gyártási folyamat során egy kalibrált fénymérő eszköz egy algoritmus segítségével meghatározza a LED-lámpatestek egész családjának
- közös színskáláját. A funkció bekapcsolásával anélkül hangolható össze a lámpatestek színe, hogy manuálisan kellene korrigálni az egyes lámpatestek beállításait.
- Megfelel a korróziómentességre vonatkozó ASTM G85 és az ANSI C136.31-2010 szabványnak, és 3G rázkódásállósági minősítéssel rendelkezik.
- Innovatív, újratervezett optikai rendszere javítja a lámpatest fényének minőségét, elősegítve a homogén színeket és a ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 lámpatestek fénykeverési képességeit.
- Tartósságát növeli a lapos világító felülete, amely megakadályozza, hogy a víz összegyűljön a lámpatestben, ezzel védi a LED-eket a lámpatest teljes élettartama alatt.
- Az integrált szabadalmaztatott Powercore technológia gyorsan, hatékonyan és pontosan vezérli a lámpatestek tápellátását közvetlenül a hálózatról. A Philips Color Kinetics Data Enabler Pro a tápfeszültséget és a szabályozáshoz szükséges jelet egyben, egyetlen szabványos kábelben keresztül juttatja el a lámpatestekhez, így jelentősen leegyszerűsíti a felszerelést, és csökkenti a rendszer összköltségét.
- Az RGBA lámpatest segítségével a narancssárga különböző árnyalatait lehet szebben megjeleníteni, míg az RGBW típussal pasztell színeket

Alkalmazás

- Fényárvilágítás
- Súrlófény
- Dekorációs világítás

termékjellemzők

Tartozékok	Peremgyűrű, részleges káprázáskorlátozó, teljes káprázáskorlátozó, káprázásgátló rács, különféle szórólencsék
A lámpatest fényeloszlása	8°
A lámpatest fő színe	BK, gR, wH Fekete, fehér, szürke, bronz

A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	41 lm/W
Kezdeti fényáram	1230 lm
Fényforrás	Beépített LED-modul
Anyag	Ház:
Megjegyzések	A tartozékokat külön kell megrendelni

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Versions



Termék részletei



ColorBurst IntelliHue Powercore
LED spotlight Landscape fixture,
back view



ColorBurst IntelliHue Powercore
LED spotlight Landscape fixture,
front view



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Termék részletei



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst IntelliHue Powercore
LED spotlight Architectural fixture,
back view



ColorBurst IntelliHue Powercore
LED spotlight Architectural fixture,
front view



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Termék részletei



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Termék részletei



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Landscape fixture

