



# Luminária LED dinâmica (RGBW/A) com alta saída de luz para uso externo tipo floodlight

## ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Color Burst Compact Powercore gen2 é uma luminária LED de alta saída para uso externo, projetada para iluminação dirigida. As versões Architectural e Landscape nos formatos convencional e compacto oferecem efeitos dinâmicos a partir da combinação de cores RGB. A tecnologia Powercore integrada garante um controle rápido, eficiente e preciso da energia transmitida para o aparelho de iluminação diretamente da tensão de rede, eliminando a necessidade de fontes de alimentação externas. O uso de fiação convencional simplifica drasticamente a instalação e contribui para reduzir o custo total do sistema.

### Benefícios

- Sistema ótico que aumenta a qualidade da luz, ampliando a uniformidade e a capacidade de mistura da cor dos LEDs
- Grande variedade de acessórios
- Consistência da cor aumentada graças a tecnologia Chromasync

# ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

## Características

- Expande a personalização com uma grande variedade de novas opções de acessórios Philips. Além da lente nativa de 8°, cinco lentes difusoras diferentes podem personalizar a instalação para produzir ângulos de fecho de 20°, 40°, 60°, 80° e 10° x 40° (assimétricos). Quatro opções de cor (preto, cinza, branco e bronze)
- Melhora da consistência de cores através da tecnologia Chromasync
- Integra a tecnologia Powercore de maneira rápida, eficiente e precisa. O Data Enabler Pro mescla a tensão da linha aos dados de controle e os leva até as instalações por meio de um único cabo padrão, o que simplifica drasticamente a instalação e reduz o custo total do sistema.

## Aplicação

- Iluminação dinâmica RGB tipo "floodlighting" para fachadas, monumentos e pontes

## Especificações

<b>Accessories</b>	Anéis de acabamento, proteções contra encandeamento inteiriças, seccionadas, lanternins, diversas lentes de dispersão
<b>Beam angle</b>	8°
<b>Color</b>	Cinza, preto Preto, branco, cinza ou bronze
<b>Initial LED luminaire efficacy</b>	41 lm/W

<b>Initial luminous flux</b>	1230 lm
<b>Light Source</b>	Módulo de LED integrado
<b>Material</b>	Housing:
<b>Remarks</b>	Todos os acessórios precisam ser pedidos separadamente

## Versions



## Detalhes do produto



ColorBurst IntelliHue Powercore LED spotlight Architectural fixture, back view



ColorBurst IntelliHue Powercore LED spotlight Architectural fixture, front view

## ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

### Detalhes do produto



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture

