



Arkitektonisk LED-spotbelysning med intelligent hvidt og farvet lys

ColorBurst IntelliHue Powercore

ColorBurst IntelliHue Powercore kombinerer præcis farvekontrol med justerbart hvidt lys i høj kvalitet i det samme udendørs armatur til væg- og spotbelysning. IntelliHue-teknologien leverer over 80 CRI (2.700–4.000 K) og giver mulighed for at farve enhver CCT mellem 2.000 og 10.000 K over og under sortlegeme-kurven. For mere information besøg www.colorkinetics.com/Products.

Fordele

- Den avancerede IntelliHue-farveblanding muliggør intelligent farvet lyst og hvidt lys i høj kvalitet fra ét armatur
- Nyudviklet optiksystem, der øger lyskvaliteten, farveensartetheden og farveblandingen
- Masser af nyt Philips-tilbehør og armaturhuse i fire forskellige farver

Funktioner

- Øger tilpasningsgraden i form af en masse nyt Philips-tilbehør. Foruden 10°-standardlinsen er det muligt at skræddersy armaturet vha. fem forskellige diffuserlinser og få lysstrålevinkler på 20°, 40°, 60°, 80° og 10° x 40° (asymmetrisk). Armaturhuset fås i sort, grå, hvid eller bronze, og det er muligt at supplere med et gitter og en hel eller halv antiblændingsskærm og dermed skabe nye muligheder for designere og arkitekter.
- Farveskift og hvidt lys i høj kvalitet fra samme armatur – IntelliHue giver avanceret farveblanding og muliggør intelligent farvet og hvidt lys i topkvalitet fra ét armatur. LED-lyskilder i flere kanaler samarbejder for at give et fuldt spektrum af fuldt kontrollerbart lys, herunder millioner af mættede farver, pastelfarver og ensartet hvidt lys med en CRI på over 83 inden for 2.700–4.000 K.
- Øger farveensartetheden mellem alle LED-armaturer i en serie med Chromasync-teknologi. Under fremstillingsprocessen sammensætter en kalibreret lysmåler en algoritme for at oprette en fælles farveskala for hele serien af LED-armaturer. Med Chromasync aktiveret opnås der fuld farveensartethed mellem armaturerne uden at skulle justere hvert armaturs farvepunkter manuelt.
- Overholder rustbestandighedsstandarderne ASTM G85 og ANSI C136.31-2010 med 3G-vibrationsklassificering.
- Leverer R9-værdier op til 81. Belysning med mættet rød giver genstande og overflader en varm, kraftig farve, der er velegnet til steder med fokus på atmosfære.
- Innovativ, redesignet optisk system, der øger LED-lyskvaliteten ved at forbedre farvernes ensartethed og sammensætning for hvert armatur i serien ColorBlast IntelliHue Powercore.

Anvendelsesområder

- Opadvendt belysning
- Spotbelysning
- Dekorativ belysning

Specifikationer

Armatur til strålespredning	8°
Startlysstrøm	1481 lm
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	47 lm/W

Materiale	Armaturhus: formstøbt aluminium
Armaturets primære farve	grå
Bemærkninger	Alt tilbehør skal bestilles separat

Versions



ColorBurst IntelliHue Powercore

Oplysninger om produktet



ColorBurst IntelliHue Powercore
LED spotlight Architectural fixture,
back view



ColorBurst IntelliHue Powercore
LED spotlight Architectural fixture,
front view



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture

