



# luminária LED inteligente com alta saída de luz para uso externo tipo floodlight

## ColorBurst IntelliHue Powercore

O ColorBurst IntelliHue Powercore traz o controle preciso de cores e da luz branca na mesma luminária. Desenvolvido principalmente para uso externo, a tecnologia IntelliHue oferece índice de reprodução de cores de 80 (2700K a 4000K) e a capacidade de ajustar qualquer temperatura de cor entre 2000K e 10000K. O

### Benefícios

- A tecnologia IntelliHue permite a criação de efeitos RGB e luz branca a partir de uma única luminária, melhorando a uniformidade da luz gerada

# ColorBurst IntelliHue Powercore

## Características

- Expande a personalização com uma grande variedade de opções de acessórios Philips. Além da lente nativa de 8°, cinco lentes difusoras diferentes podem personalizar o acessório para produzir ângulos de fecho de 20°, 40°, 60°, 80° e 10° x 40° (assimétricos). Quatro opções de cor (preto, cinza, branco e bronze)
- Mudança de cores e alta qualidade de luz branca - IntelliHue é uma abordagem avançada para a mistura de cores que permite a criação de cores inteligentes e de alta qualidade em uma única luminária. Múltiplos canais de LED se combinam para produzir um espectro completo e com precisão, incluindo milhões de cores saturadas (ex.: pastéis) com IRC superior a 83 na faixa 2700K a 4000K
- Melhora a consistência da cor entre todas as luminárias LED graças à tecnologia Chromasync. Durante o processo de fabricação, um dispositivo de medição de luz calibrado cria um algoritmo para definir uma gama de cores comum para toda uma família. Quando o Chromasync está habilitado, a consistência da cor entre as luminárias é conseguida sem ter que ajustar manualmente os pontos de cor em cada luminária
- Possui um sistema ótico inovador e redesenhado que melhora a qualidade da luz de cada LED, aumentando a uniformidade das cores.

## Aplicação

- Iluminação dinâmica RGB tipo "floodlighting" para fachadas, monumentos e pontes

## Especificações

Beam angle	8°
Initial luminous flux	1481 lm
Initial LED luminaire efficacy	47 lm/W

Material	Housing: aluminum die-cast
Color	Cinza

## Versions



## ColorBurst IntelliHue Powercore

### Detalhes do produto



ColorBurst IntelliHue Powercore  
LED spotlight Architectural fixture,  
back view



ColorBurst IntelliHue Powercore  
LED spotlight Architectural fixture,  
front view



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture

