


PHILIPS

Lighting



Aydınlatma armatürü tasarımında esneklik için

HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

HF-Performer Intelligent, aydınlatma armatürü tasarımı ve işleyişinde maksimum lojistik esnekliği sağlamak üzere TL5 HE ve HO ampullerin değiştirilmesine olanak tanıyan ince ve hafif, yüksek frekanslı elektronik bir balasttır. Philips EII teknolojisine dayanan akıllı güç işlevleriyle HF-Performer Intelligent, TL5 ve TL5 Eco ampulüyle birlikte maksimum sistem verimliliği (CELMA EEI A2 BAT) için optimize edilmiştir.

Faydaları

- HF-Pi, basitleştirilmiş ürün portföyü esnekliği sunar. TL5 HO/HE ampuller değiştirilerek değer zinciri boyunca lojistik maliyetini azaltır.
- Koruma sınıfı I ve testin ardından sınıf II aydınlatma armatürleri için uygundur
- Evrensel konektör Wago 251, yatay manuel ve itmeli robotla kablolama veya dikey ALF robotla kablolama için esneklik sağlar.

Özellikler

- Benzersiz "akıllı" teknoloji, otomatik ampul tanıma özelliği
- 400 V AC'ye kadar yanlış bağlantıya ve aşırı şebeke voltajına karşı korunur
- Programlı, titreşimsiz, ön ısıtmalı başlatma (<math>< 1,0\text{ s}</math>), ampul kullanım ömründe azalma olmaksızın ampulün açılıp kapanabilmesine olanak sağlar
- Şebeke voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak sabit ışık sağlamak için etkin güç faktörü düzeltmesi
- IEC/EN 60598-2-22 ve VDE 0108'e uygun olarak acil durum aydınlatma armatürleri için uygundur


HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

Uygulama

- Yüksek düzeyde enerji verimliliği ve açma kapama gerektiren uygulamalar için idealdir:
- Philips OccuPlus gibi hareket algılamalı kontrol sistemleriyle birlikte kullanılır
- Ofis binaları, hastaneler, süpermarketler, alışveriş merkezleri ve okullar gibi iç mekan uygulamaları
- Sınıf I dış mekan uygulamaları; örn. sanayi tesisleri ve park yerleri

Boyutlu çizim

Δ?



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

