




Effizientere Beleuchtung

HF-PERFORMER für TL5C Lampen

Der HF-Performer II ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5, TL5 Eco, TL-D, PL-L und PL-T/C/R eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Vorteile

- Verlustarm – Klassifizierung Celma EEI A2
- Automatischer Neustart nach Spannungseinbruch oder Lampenwechsel gewährleistet

Merkmale


- Flackerfreier Warmstart in $\leq 0,5$ s
- 50.000 h Lebensdauer ($T_{\text{SUB}} = 75^\circ\text{C}$)
- Durch das verbesserte EMV-Verhalten wird die weitergehende Norm EN 55022 B erfüllt.
- Geeignet für Gleichstrom-Notbetrieb entsprechend IEC/EN 60598-22

Anwendung


- Für Allgemein- und Akzentbeleuchtung im Innenbereich
- Für bewegungsabhängig gesteuerte Beleuchtung in gering frequentierten Räumen
- Für Anwendungen mit Anforderungen an geringen Energieverbrauch

HF-PERFORMER für TL5C Lampen

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Allgemeine Eigenschaften	
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (nom.)	28
Lampenanzahl	1 piece/unit
Lampentyp	TL5C
Mechanische Kenndaten	
Gehäuse	S 103x67x30

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieeffizienzindex
92776730	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ	A3

Order Code	Full Product Name	Energieeffizienzindex
92778130	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ	A2

Systemeigenschaften

		Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts
Order Code	Full Product Name	
92776730	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ	55 W

		Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts
Order Code	Full Product Name	
92778130	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ	60 W

HF-PERFORMER für TL5C Lampen

