




Tuotekuvaus

HF-Performer TL5 Circular

Pienikokoinen, neliömuotoinen, kevyt elektroninen liitäntälaite TL5 Circular -lampuille.

Hyödyt

- Lamppujen elinikä on jopa 50% pidempi kuin käytettäessä niitä yhdessä perinteisten kuristimien kanssa
- Jopa 25% energiansäästö jatkuvalla valovirralla verrattuna perinteisiin kuristimiin
- Jatkuva valovirta verkkojännitteen vaihteluista riippumatta

Ominaisuudet


- Ohjelmoitu syttyminen: välkkymätön, lämminsytytteinen virtapiiri
- Yksikkö on suojattu verkkojännitteen vaihteluilta
- Automaattinen pysäytyspiiri aktivoituu viidessä sekunnissa lampun vikaantuessa (turvapysähdys); liitäntälaite palautuu automaattisesti lampun vaihdon jälkeen

Käyttökohteet


- Ihanteellinen käyttökohteissa, joissa valo kytketään usein päälle/pois päältä, kuten:
- käyttö infrapuna-kauko-ohjainjärjestelmien kanssa (esim. liiketunnistimien)
- tavaratalot, myymälät, valintamyymälät, hotellit, sairaalat, toimistorakennukset ja teollisuustilat
- lentokentät
- Sopii asennuksiin, joissa on VDE 0108-100 / EN 60598-22 mukainen varmuushätävalaistus, uudelleen syttyminen ≤ 0.5 s

HF-Performer TL5 Circular

Versions



Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Otojännite	220 - 240 V

Yleistä tietoa

Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	28
Lamppujen määrä	1 piece/unit
Lampputyyppi	TL5C

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko	S 103x67x30
-------	-------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiatohokkuusluokka
92776730	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ	A3

Order Code	Full Product Name	Energiatohokkuusluokka
92778130	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ	A2

Järjestelmän ominaisuudet

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaite-lamppu-järjestelmän teho
92776730	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ	55 W

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaite-lamppu-järjestelmän teho
92778130	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ	60 W

HF-Performer TL5 Circular

