



Description produit

HF-Performer TL5

Ballasts électroniques haute fréquence, compacts, carrés et légers

Avantages

- Durée de vie supérieure de 50 % à celle des ballasts conventionnels
- Jusqu'à 25 % d'économies d'énergie à un flux lumineux constant par rapport aux ballasts conventionnels
- Lumière constante indépendamment des fluctuations de la tension du secteur

Fonctions

- Allumage programmé : circuit d'allumage à chaud, sans clignotement
- Protection contre les tensions secteur excessives
- Déclenchement d'un circuit d'arrêt automatique en 5 secondes en cas de défaillance de la lampe (arrêt de sécurité) ; après remplacement de la lampe, le ballast se réinitialise automatiquement

Application


- Installations avec systèmes de commande (par exemple détection de mouvement)
- Immeubles de bureaux, tels que bureaux des cadres et des directeurs ou salles de conférence/réunion
- Magasins et espaces de vente, comme boutiques de mode et magasins de quartier
- Domaines de services incluant hôtels, motels et restaurants
- Bâtiments publics : banques, galeries d'art et musées
- Convient aux installations d'éclairage de secours conformes VDE 0108 avec réallumage après < 2 s. Uniquement pour éclairage temporaire, en aucun cas prévu pour fonctionnement continu

HF-Performer TL5

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension d'entrée	220 à 240 V

Caractéristiques générales

Nombre de produits sur disjoncteur (16 A courbe B) (nom.)	28
Nombre de lampes	1 pièce/unit
Type de lampe	TL5C

Matériaux et finitions

Boîtier	S 103x67x30
---------	-------------

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Classe énergétique
92776730	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ	A3

Order Code	Full Product Name	Classe énergétique
92778130	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ	A2

Caractéristiques systèmes

Order Code	Full Product Name	Puissance de ballast nominale
92776730	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ	55 W

Order Code	Full Product Name	Puissance de ballast nominale
92778130	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ	60 W

