




HF-Performer TL5 Circular

Kompakt, négyzetes, könnyű, nagyfrekvenciás előtét TL5 körfénycsövekhez

Előnyök

- 50%-al hosszabb fényforrás élettartam, mint hagyományos előtéttel
- Akár 25% energiamegtakarítás a hagyományos előtétekhez képest
- Az elektromos hálózat feszültségingadozásától független, állandó fény


Szolgáltatások

- Programozott bekapcsolás: villódzásmentes, meleg-gyújtású áramkör
- Túlfeszültség elleni védelem
- Automatikus leállítás (biztonsági stop), ami 5 másodperc alatt aktiválódik fényforráshiba esetén; fényforráscsere esetén az előtét automatikusan újraindul

Alkalmazás


- Ideális beltéri alkalmazásokhoz, ahol a watt per négyzetméter működési költséget csökkenteni szeretnék
- Használható mozgásérzékelős vezérlő rendszerekkel, mint pl a Philips OccuPlus rendszer
- Főként kiskereskedelembe, irodákban, szupermarketekben, hotelekben használható álmennyezeti lámpatestekben

Versions



HF-Performer TL5 Circular

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm

