




Descrizione del prodotto:

HF-Performer TL5 Circular

Reattore elettronico ad alta frequenza, di dimensione quadrata, compatto e leggero, per lampade TL5 Circoline

Vantaggi

- Durata superiore del 50% rispetto ai reattori convenzionali
- Risparmi energetico fino al 25% a flusso luminoso costante rispetto a un reattore convenzionale
- Luce costante indipendentemente dalle fluttuazioni della tensione di rete

Caratteristiche


- Avvio programmato: circuito di avviamento a caldo senza sfarfallio
- Protezione da eccessive tensioni dell'alimentazione
- Circuito di arresto automatico (arresto di sicurezza) attivato entro 5 secondi in caso di guasto della lampada (arresto di sicurezza); dopo la sostituzione della lampada, il reattore viene reimpostato automaticamente

Applicazione


- Ideale in applicazioni con alta frequenza di commutazione, per esempio:
 - impianti con sistemi di controllo (rilevatori di movimento)
- Grandi magazzini, negozi, supermercati, hotel, ospedali, uffici
- Aeroporti
- Installazioni in impianti di emergenza a norma VDE 0108 con un tempo di riaccensione 0.5 secondi

HF-Performer TL5 Circular

Versions



Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm

