




Productomschrijving

HF-PERFORMER TL5 Circular

Compact vierkant hoogfrequent elektronisch VSA met laag gewicht, voor TL5 Circular-lampen

Voordelen

- 50% langere lamplevensduur dan met conventionele VSA's
- Tot 25% energiebesparing bij constante lichtstroom in vergelijking met conventionele VSA's
- Constant licht, onafhankelijk van fluctuaties in de netspanning

Kenmerken


- Geprogrammeerde start: knippervrij warmstartcircuit
- Beschermde tegen excessieve netspanningen.
- Automatisch stopcircuit (veiligheidsstop) wordt binnen 5 s geactiveerd als de lamp defect raakt; het VSA reset zich automatisch na lampvervanging

Toepassing


- Ideaal voor toepassingen met een hoge schakelfrequentie, zoals:
- Gebruik met infrarode afstandsbediening (bijv. bewegingsdetectie)
- Warenhuizen, winkels, supermarkten, hotels, ziekenhuizen, kantoorgebouwen
- Luchthavens
- Installaties die voorzien zijn van noodverlichting met back-up conform VDE 0108-100 / EN 60598-2-22, met herstart binnen 0,5 s

HF-PERFORMER TL5 Circular

Versions



Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Algemene informatie	
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28
Aantal lampen	1 piece/unit
Lamp type	TL5C
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Behuizing	S 103x67x30

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energierendement-index
92776730	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ	A3

Order Code	Full Product Name	Energierendement-index
92778130	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ	A2

Systeemeigenschappen

Order Code	Full Product Name	Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen
92776730	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ	55 W

Order Code	Full Product Name	Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen
92778130	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ	60 W

