




Descrierea produsului

HF-Performer TL5 Circular

Balast electronic de înaltă frecvență compact, ușor, cu formă pătratică pentru utilizare împreună cu sursele fluorescente circulare TL5

Beneficii

- Durata de viață a lămpii este cu până la 50% mai mare decât cu balasturile convenționale
- Economie de energie de până la 25% la același flux luminos în comparație cu balasturile convenționale
- Lumină constantă indiferent de fluctuațiile de tensiune ale rețelei

Caracteristici


- Pornire programată: circuit de pornire la cald, fără pâlpâire
- Protecție împotriva tensiunilor excesive ale rețelei
- Circuitul de oprire automat (oprire de urgență) este activat în interval de 5 secunde în cazul unei defecțiuni a lămpii; balastul se resetează automat după înlocuirea lămpii

Cerere


- Ideal pentru aplicații cu comutări frecvente, spre exemplu :
- Adecvate pentru utilizarea cu sisteme de control de la distanță cu infraroșu (ex. detector de mișcare)
- Magazine, supermarket-uri, hoteluri, spitale, clădiri de birouri, clădiri industriale
- Aeroporturi
- Potrivite pentru instalații pentru cazuri de urgență conforme cu VDE 0108-100 / EN 60598-2-22, cu sistem de reaprindere < 0,5s

HF-Performer TL5 Circular

Versions



Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm

