



HF-Regulator II for PL-L-lyskilder – dimming: neste trinn innen energisparing

HF-REGULATOR II Analog for PL-L

Høyfrekvent elektronisk dimmeforkobling med den analoge protokollen (1–10 V) for PL-L-lyskilder

Fordeler

- Lyskildeeffekten kan dimmes fra 1 til 100 % via den analoge kontrollinngangen (i henhold til industristandarden for 1–10 V).
- Samsvarer med europeiske og asiatiske standarder og egnet for nødbelysning.
- HF-drift forbedrer lyskvaliteten og levetiden for lyskilden.
- Kombinert med kontroller kan det oppnås enda større energibesparelser.

Funksjoner

- Programmert oppstart: flimrefri tenning < 0,5 sekunder og ingen kontraststriper; ingen stroboskopisk effekt. Forvarming av elektrodene slik at lyskildene kan slås av og på uten at levetiden reduseres.
- Smartstrøm-system sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen.
- Opptil 60 % reduksjon i energiforbruk ved bruk av automatiske lysstyringssystemer.
- Kretsbyrter aktiveres innen fem sekunder ved feil på en lyskilde (sikkerhetsbryter). Når lyskilden er skiftet ut, tilbakestilles forkoblingen automatisk.

HF-REGULATOR II Analog for PL-L

Søknad


- belysning innendørs, til generell bruk og til arbeid kombinert med lysstyringssystemer (personlig styring, dagslystilpasning og/eller bevegelsesdeteksjon)

Versions



Vysokofrekvenční elektronický předřadník pro regulaci stmívání s použitím analogového protokolu (1–10 V) pro zářivky PL-L

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	425 mm	415 mm	30 mm

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet A1 BAT

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz

Inngangsspenning 220 to 240 V

Generell informasjon

Type lyskilde TL5/PL-L

Systemegenskaper

Nominell strøm, forkobling til lyskilde 80 W

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	Antall lyskilder
91011030	HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	12	1 stykk/enhet

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	Antall lyskilder
91065330	HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	9	2 stykk/enhet

Mekanisk og innfatning

HF-REGULATOR II Analog for PL-L

Order Code	Full Product Name	Innfatning
91011030	HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	L 360x30x21

Order Code	Full Product Name	Innfatning
91065330	HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	L 425x30x21

